



产品认证证书

证书编号: CQC14001108689

申请人名称及地址

亚德诺半导体技术(上海)有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2290号展想广场5楼

制造商名称及地址

Analog Devices
804 Woburn Street Wilmington MA 美国

生产企业名称及地址

Analog Devices Gen. Trias (V018387)
Gateway Business Park, Javalera, Geb. Trias, Cavite, Philippines

产品名称和系列、规格、型号

数字隔离器

ADuM1410ARWZ, ADuM1410BRWZ, ADuM1411ARWZ, ADuM1411BRWZ, ADuM1412ARWZ, ADuM1412BRWZ: 1) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 基本或附加绝缘: 最大工作电压: 600V 有效值, 848V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac。 2) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 加强绝缘: 最大工作电压: 380V 有效值, 537V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac 仅适用于海拔5000米及以下

产品标准和技术要求

GB4943.1-2011

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-471543-2012认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年08月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年04月29日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0062503



PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC14001108689

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Analog Devices (Shanghai) Co., Ltd.
5F, Sandhill Plaza, 2290 Zuchongzhi Road Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New District, Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Analog Devices
804 Woburn Street Wilmington MA, USA

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Analog Devices Gen. Trias (V018387)
Gateway Business Park, Javalera, Geb. Trias, Cavite, Philippines

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Digital Isolator

ADuM1410ARWZ, ADuM1410BRWZ, ADuM1411ARWZ, ADuM1411BRWZ, ADuM1412ARWZ, ADuM1412BRWZ: 1) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 基本或附加绝缘: 最大工作电压: 600V 有效值, 848V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac。 2) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 加强绝缘: 最大工作电压: 380V 有效值, 537V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac 仅适用于海拔5000米及以下

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB4943.1-2011

CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC11-471543-2012.

Date of issue: Aug.19, 2015

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Apr.29, 2014

President:


Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0062503



产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: CQC14001108689

申请编号Application No.: V2015CQC001041-234096

申请人Applicant: 亚德诺半导体技术(上海)有限公司 Analog Devices (Shanghai) Co., Ltd.

证书编号Certificate No. (变更前Original): CQC14001108689

证书编号Certificate No. (变更后Present): CQC14001108689

变更产品名称 数字隔离器

Name of Product Modified: Digital Isolator

型号Model/Type: ADuM1410ARWZ, ADuM1410BRWZ, ADuM1411ARWZ, ADuM1411BRWZ, ADuM1412A
RWZ, ADuM1412BRWZ:

1) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 基本或附加绝缘: 最大工作电压: 600V 有效值, 848V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac。

2) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 加强绝缘: 最大工作电压: 380V 有效值, 537V峰值, 绝缘电压: 3000Vac
仅适用于海拔5000米及以下

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	绝缘等级和最高工作电压变更	外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 基本或附加绝缘: 最大工作电压: 600V 有效值, 848V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac。	1) 外部爬电距离: 7.7mm, 通过热循环测试, 基本或附加绝缘: 最大工作电压: 600V 有效值, 848V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac。 2) 外部爬电距离: 7.7mm, 通

第 1 页 / 共 2 页

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: CQC14001108689

		过热循环测试, 加强绝缘: 最大 工作电压: 380V 有效值, 537V 峰值, 绝缘电压: 3000Vac;
--	--	--

Above Modification is approved. The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date): 2015-08-19

主任: 

第 2 页 / 共 2 页



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>