



新闻发布 | www.linear.com.cn

快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 提供 100% 占空比能力

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 7 月 6 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc., 简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 [LTC7001](#)，该器件以高达 150V 电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关，使其能够保持无限期接通。LTC7001 强大的 1Ω 栅极驱动器可凭借非常短的转换时间和 35ns 传播延迟，非常方便地驱动栅极电容很大的 MOSFET，因此很适合高频开关和静态开关应用。

LTC7001 用来接收以地为基准的低压数字输入信号，并快速驱动一个漏极电压可能在 0V 至 135V (绝对最大值为 150V) 之间的高压侧 N 沟道功率 MOSFET。LTC7001 在 3.5V 至 15V 的驱动器偏置电源范围内运行，具可调欠压闭锁。当驱动一个 1000pF 负载时，快速 13ns 上升和下降时间最大限度降低了开关损耗。其他特点包括可调接通转换率和可调过压闭锁。

LTC7001 采用 MSOP-10 封装，其引线配置为提供高压间隔。该器件有 3 种工作结温级版本，扩展和工业级版本的温度范围为 -40°C 至 125°C ，高温汽车级版本则为 -40°C 至 150°C ，军用级版本为 -55°C 至 150°C 。千片批购价为每片 2.40 美元。如需更多信息，请登录 www.linear.com.cn/product/LTC7001。

照片说明：快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 静态开关驱动器

性能概要： LTC7001

- 宽 V_{IN} 工作范围：0V 至 135V (150V 绝对最大值)
- 内部充电泵以实现 100% 占空比能力
- 1Ω 下拉、 2.2Ω 上拉以实现快速接通和断开时间
- 快速 35ns 传播延迟
- 可调接通转换率
- 3.5V 至 15V 栅极驱动器电源
- 可调驱动器电源 V_{CC} 欠压闭锁
- 可调 V_{IN} 过压闭锁
- CMOS 兼容输入

本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。

3 月 10 日，ADI 完成对卓越的高性能模拟集成电路公司凌力尔特之收购。收购凌力尔特之后，ADI 进一步增强了技术实力。有关此次收购的详情，请登录 <http://lt.linear.com/07c>。

ADI 公司简介

Analog Devices (纳斯达克股票代码：ADI) 是全球领先的高性能模拟技术公司，致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读，智能地在现实和数字领域之间架起桥梁，从而了解我们周围的世界。详情请浏览 www.analog.com/cn。

、LT、LTC、LTM、Linear Technology 和 Linear 标识是 Analog Devices 公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。

媒体垂询：

刘佩芬 (Fanny Lau)
flau@linear.com
电话: 852-2428 0303

敖琼 (Angela Ao)
angela.ao@ebacomms.com
电话: 86-10-6522 8081

John Hamburger
jhamburger@linear.com
电话: 408-432 1900 ext 2419

Doug Dickinson
ddickinson@linear.com
电话: 408-432 1900 ext 2233