

Release Identification: LTC4444

2007.12.04

## リニアテクノロジー、新製品「LTC4444」を販売開始

高効率降圧または昇圧 DC/DC コンバータ向けの高速 100V 同期 N チャネル 3 アンプ MOSFET ドライバ

2007 年 12 月 4 日 - リニアテクノロジーは、同期整流式コンバータ・トポロジーにおいて上側および下側 N チャネル・パワーMOSFETをドライブする、高速かつ高入力電源電圧(100V)の同期 MOSFETドライバ「LTC4444」の販売を開始しました。LTC4444EMS8 と LTC4444IMS8 は熱特性が改善された MSOP-8 パッケージで供給されます。1,000 個時の参考単価は 213 円(税込み)からで、リニアテクノロジー国内販売代理店各社経由で販売されます。

LTC4444は、パワーMOSFET ならびにリニアテクノロジーの多くの DC/DC コントローラの 1 つと組み合わせることにより、完全な高効率同期整流式コンバータを構成します。この強力なドライバは、上側 MOSFET のドライブに 1.2 ののプルダウン・インピーダンスで最大 2.5A をソース可能で、下側 MOSFET には 0.55 ののプルダウン・インピーダンスで 3A をソース可能なので、高いゲート容量をもつ高電流 MOSFET のドライブに最適です。また、並列接続された複数の MOSFET をドライブできるので、より高電流のアプリケーションに対応可能です。1000pF 負荷のドライブ時に上側 MOSFET は立ち上がり時間 8ns、立ち下がり時間 5ns、下側 MOSFET は立ち上がり時間 6ns、立ち下がり時間 3ns と高速なので、スイッチング損失を最小限に抑えます。適応型シュートスルー保護機能により、上側と下側両方の MOSFET が同時に導通するのを防ぎ、デッドタイムを最小限に抑えます。

LTC4444 は電源に依存しない 2 つの入力を備えています。ハイサイド入力ロジック信号は内部でブーストラップされた電源にレベルシフトされ、グランドを最大 114V 上回る電圧でも動作できます。さらに、7.2V~13.5V の範囲で上側 MOSFET ゲートと下側 MOSFET ゲートの両方をドライブします。

## LTC4444 の特長

- 高速/高電圧同期Nチャネル MOSFET ドライバ
- 最大電源電圧:100V
- 高ドライブ電流:3A のソース、0.55 \( \Omega\$ のシンク
- ゲートドライブ電圧:7.2V~13.5V
- 適応型シュートスルー保護
- 上側ゲート: 1000pF ドライブ時に立ち上がり時間が 8ns、立ち下がり時間が 5ns
- 下側ゲート: 1000pF ドライブ時に立ち上がり時間が 6ns、立ち下がり時間が 3ns
- ゲートドライブ電圧の低電圧ロックアウト
- 熱特性が改善された MSOP-8 パッケージ

フォトキャプション: DC/DC コンバータ向けの 100V 同期 MOSFET ドライバ Copyright: 2007 Linear Technology

以上