



Release Identification: LTC3576

2008.09.11

リニアテクノロジー、新製品「LTC3576」を販売開始

USB On-The-Go および過電圧保護付きスイッチング・パワーマネージャとトリプル同期整流式降圧レギュレータを 24mm² の面積に実装

2008 年 9 月 11 日 - 高性能アナログ IC のリーディングカンパニーであるリニアテクノロジーは、HDD ベースのメディア・プレーヤ、デジタル・カメラ、パーソナル・ナビゲーション機器、PDA、スマートフォン、車載対応の携帯電子機器などのリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・ベースのアプリケーション向けに、多機能パワーマネージメント IC ファミリの最新デバイス「LTC3576」の販売を開始しました。LTC3576 は高さの低い(0.75mm) 小型(4mm×6mm) の 38 ピン QFN パッケージで供給されます。1,000 個時の参考価格は 554 円(税込み)からで、リニアテクノロジー国内販売代理店各社経由で販売されます。

LTC3576 は、入力過電圧保護と USB On-The-Go(OTG)機能を備えた双方向スイッチング・パワーマネージャ、スタンドアロン・バッテリチャージャ、3 個の高効率同期整流式降圧レギュレータ、理想ダイオード、I²C 制御、常時オン LDO のすべてを、高さの低い小型の 4mm×6mm QFN パッケージに搭載しています。

LTC3576 の USB 互換双方向スイッチング・レギュレータは、USB 入力電流制限を 100mA と 500mA に、AC アダプタ入力電流制限を 1A にプログラム可能です。LTC3576 は USB ポートから得られる 2.5W のほとんどを充電電流に変換し、500mA に制限された USB 電源から最大 700mA、AC アダプタから最大 1.5A の充電電流が得られるので、高速充電を行えます。また、この双方向スイッチング・レギュレータにより、バッテリから電力を得て、追加部品なしで USB OTG アプリケーション向けに 5V を生成し、最大 500mA を供給することができます。過電圧保護(OVP)制御回路を搭載しているので、66V の高い電圧が偶発的に印加されても入力の損傷を防止します。OVP 回路により、デバイスが USB OTG に電力を供給中であっても USB ポートを保護することができます。

負荷の優先順位付けを自動的に行う PowerPath™制御機能により、システム負荷に優先的に電力を供給しながら、AC アダプタまたは USB ポート、リチウム/ポリマー・バッテリなどのさまざまな入力源間の電力の流れをシームレスに管理します。また、デバイスの「瞬時オン」動作により、バッテリ消耗時でもシステム負荷の電源を確保します。内蔵の 180m 理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、入力電源が制限されている場合や使用できない場合にバッテリから負荷への低損失パワーパスを実現します。

LTC3576は、リニアテクノロジーのスイッチング・レギュレータのBat-Track™制御を行うことにより、高電圧入力から効率的な充電が可能であると同時に、熱損失を最小限に抑え、USBと高電圧電源の間のシームレスな移行を行います。

LTC3576 のスタンドアロン・バッテリ・チャージャは自動制御動作を行うので、設計を簡素化し、充電終了のための外付けマイクロプロセッサが不要です。サスペンド・モードでバッテリから流れる電流は 30 µ A を下回るので、バッテリ・エネルギーを節減できます。

LTC3576 に搭載される 3 個の同期整流式降圧レギュレータは、100%デューティサイクル動作を行い、それぞれ 1A、400mA、400mA の出力電流を供給可能で、出力電圧を最小 0.8V まで調整できます。内蔵の低 $R_{DS(ON)}$ スイッチによって 94%の高い効率を達成できるので、バッテリ動作時間を最大限に延ばします。また、BurstMode®動作により、レギュレータ1 個当たりわずか $20 \, \mu$ A (シャットダウン時は $< 1 \, \mu$ A) の消費電流で軽負荷時の効率を最適化します。 $2.25 \, \text{MHz}$ の高いスイッチング周波数で動作するので、高さ $1 \, \text{mm}$ 以下の低価格で小型のコンデンサやインダクタを使用できます。さらに、レギュレータがセラミック出力コンデンサで安定し、出力電圧リップルを非常に小さく抑えます。

LTC3576 の主な特長:

- 完全な多機能 PMIC: USB OTG および OVP 付きスイッチング・パワーマネージャ、リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ、3 個の同期整流式降圧レギュレータ、外部 HV 降圧コントローラ、LDO
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)38 ピン 4mm×6mm QFN パッケージ

パワーマネージャ&バッテリチャージャ

- Bat-Track 適応出力制御機能と USB OTG を備えた、双方向 USB 互換高効率 PowerPath スイッチング・レギュレータ
- 過電圧保護機能により、偶発的な高電圧の印加による損傷を防止
- 外部の高電圧降圧スイッチング・レギュレータによる Bat-Track 制御
- バッテリ消耗時やバッテリがない場合の「瞬時オン」動作
- 最大充電電流をプログラム可能: AC アダプタから最大 1.5A、USB ポートから 700mA
- 内蔵の 180m 理想ダイオードとオプションの外付け理想ダイオード・コントローラにより、バッテリから負荷への 低損失パワーパスを実現

DC/DC コンパータ

- 3個の高効率 2.25MHz 同期整流式降圧レギュレータ: I_{OUT} が 1A、400mA、400mA
- 降圧レギュレータの出力電圧範囲を調整可能:0.8V~V_{OUT}
- 降圧レギュレータの低消費電流 Burst Mode 動作: 20 µ A/レギュレータ
- 常時オンの 3.3V/25mA LDO

フォトキャプション: USB OTG 付き多機能スイッチング・パワーマネージャ+バッテリチャージャ + トリプル同期整流式降圧 + OVP + 常時オン LDO

Copyright: 2008 Linear Technology

以上